

FAG


★ 51207

Axial-Rillenkugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0167150470000Axial-Rillenkugellager 512, einseitig
wirkend, Stahlblechkäfig

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	150 °C	Betriebstemperatur max.
	0,002 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
D	62 mm	Außendurchmesser
T	18 mm	Höhe
C_a	35.500 N	dynamische Tragzahl, axial
C_{0a}	67.000 N	statische Tragzahl, axial
C_{ua}	3.100 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
n_G	6.000 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	8.000 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
D_1	37 mm	Innendurchmesser Gehäusescheibe
d_1	62 mm	Borndurchmesser Wellenscheibe

Anschlußmaße

$d_{a \min}$	51 mm	Minimaler Anlagendurchmesser Wellenschulter
$D_{a \max}$	46 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a \max}$	1 mm	Maximaler Freistichradius

Zusätzliche Informationen

A	0,028	Minimallast-Faktor
---	-------	--------------------