

FAG



## ★ 61819-2RSR-Y

## Rillenkugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0096198280000Rillenkugellager 618..-2RSR-Y, einreihig,  
Dichtscheiben, Messingblechkäfig

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen



## Temperaturbereich

$T_{\min}$	-20 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	110 °C	Betriebstemperatur max.
	0,32 kg	Gewicht

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	95 mm	Bohrungsdurchmesser
D	120 mm	Außendurchmesser
B	13 mm	Breite
$C_r$	21.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	21.300 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	1.230 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	2.600 1/min	Grenzdrehzahl

## Abmessungen

$r_{\min}$	1 mm	Minimaler Kantenabstand
$D_2$	114,2 mm	Kaliberdurchmesser des Außenrings
$d_1$	103,2 mm	Borrdurchmesser des Innenrings

## Anschlußmaße

$d_{a \min}$	99,6 mm	Minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a \max}$	115,4 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a \max}$	1 mm	Maximaler Hohlkehlradius

## Berechnungsfaktoren

$f_0$	16,1	Berechnungsfaktor
-------	------	-------------------