



FAG



## ★ 2306-2RS-TVH

Pendelkugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0167070600000Pendelkugellager 23...-2RS-TVH,  
Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen



## Temperaturbereich

$T_{\min}$	-20 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	100 °C	Betriebstemperatur max.
	0,514 kg	Gewicht

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
D	72 mm	Außendurchmesser
B	27 mm	Breite
$r_{\min}$	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
$C_r$	21.700 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	6.300 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	400 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	5.900 1/min	Grenzdrehzahl

## Abmessungen

$D_2$	62,3 mm	Kaliberdurchmesser des Außenringes
$d_2$	40,6 mm	Kaliberdurchmesser des Innenrings

## Anschlußmaße

$d_{a \min}$	37 mm	Minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a \max}$	65 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a \max}$	1 mm	Maximaler Hohlkehlradius

## Berechnungsfaktoren

e	0,26	Grenzwert für $F_a/F_r$ für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y
$Y_1$	2,41	Dynamischer Axiallastfaktor
$Y_2$	3,72	Dynamischer Axiallastfaktor
$Y_0$	2,52	Statischer Axiallastfaktor