



FAG

★ B7010-C-T-P4S-UL

Spindellager

Schaeffler Material-Nummer:
0190035600000

★ Vorzugsprodukt

Spindellager B70...-C, angestellt, paar-
oder satzweise, Druckwinkel $\alpha = 15^\circ$,
eingeengte Toleranzen

Technische Informationen



Temperaturbereich


T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	100 °C	Betriebstemperatur max.
	0,003 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	50 mm	Bohrungsdurchmesser
D	80 mm	Außendurchmesser
B	16 mm	Breite
C_r	29.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	16.100 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	1.710 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	18.000 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{G \text{ Oil}}$	28.000 1/min	Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung

Abmessungen

r_{\min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1 \min}$	1 mm	Minimaler Kantenabstand
α	15 °	Druckwinkel



Anschlußmaße

d_a	56 mm	Anlagedurchmesser Wellenschulter
d_a	h12	Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung
D_a	74 mm	Anlagedurchmesser des Außenringes
D_a	H12	Anlagedurchmesser des Außenringes Passung
$r_{a \max}$	1 mm	Maximaler Freistichradius
$r_{a1 \max}$	0,3 mm	Maximaler Freistichradius
$E_{tk \min}$	59,3 mm	Minimaler Einspritzteilkreis
$E_{tk \max}$	62,3 mm	Maximaler Einspritzteilkreis
$E_{tk1 \min}$	59,3 mm	Minimaler Einspritzteilkreis
$E_{tk1 \max}$	62,3 mm	Maximaler Einspritzteilkreis
a	16,7 mm	Abstand Druckkegelspitze

Zusätzliche Informationen

F_{VL}	148 N	Vorspannkraft leicht
F_{VM}	493 N	Vorspannkraft mittel
F_{VH}	994 N	Vorspannkraft schwer
K_{aEL}	459 N	Abhebekraft leicht
K_{aEM}	1.659 N	Abhebekraft mittel
K_{aEH}	3.579 N	Abhebekraft schwer
c_{aL}	52,3 N/ μm	Axiale Steifigkeit leicht
c_{aM}	90,5 N/ μm	Axiale Steifigkeit mittel
c_{aH}	130 N/ μm	Axiale Steifigkeit schwer