



FAG

★ B7017-E-T-P4S-UL


Spindellager

Schaeffler Material-Nummer:
0191520780000

★ Vorzugsprodukt

Spindellager B70...-E, angestellt, paar-
oder satzweise, Druckwinkel $\alpha = 25^\circ$,
eingengegte Toleranzen

Technische Informationen



Temperaturbereich


| | | |
|------------|----------|-------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| T_{\max} | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
| | 0,881 kg | Gewicht |

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

| | | |
|------------------------|--------------|----------------------------------|
| d | 85 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 130 mm | Außendurchmesser |
| B | 22 mm | Breite |
| C_r | 63.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C_{0r} | 41.500 N | Statische Tragzahl, radial |
| C_{ur} | 4.200 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| $n_{G \text{ Grease}}$ | 9.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
| $n_{G \text{ Oil}}$ | 15.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |

Abmessungen

| | | |
|--------------|--------|-------------------------|
| r_{\min} | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| $r_{1 \min}$ | 1,1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| α | 25 ° | Druckwinkel |



Anschlußmaße

| | | |
|----------------|----------|---|
| d_a | 93 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
| d_a | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
| D_a | 122 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
| D_a | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
| $r_{a \max}$ | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
| $r_{a1 \max}$ | 0,6 mm | Maximaler Freistichradius |
| $E_{tk \min}$ | 99 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| $E_{tk \max}$ | 103,8 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| $E_{tk1 \min}$ | 99 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
| $E_{tk1 \max}$ | 103,8 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
| a | 36,1 mm | Abstand Druckkegelspitze |

Zusätzliche Informationen

| | | |
|-----------|----------------------|---------------------------|
| F_{VL} | 540 N | Vorspannkraft leicht |
| F_{VM} | 1.874 N | Vorspannkraft mittel |
| F_{VH} | 3.919 N | Vorspannkraft schwer |
| K_{aEL} | 1.573 N | Abhebekraft leicht |
| K_{aEM} | 5.639 N | Abhebekraft mittel |
| K_{aEH} | 12.184 N | Abhebekraft schwer |
| c_{aL} | 209 N/ μm | Axiale Steifigkeit leicht |
| c_{aM} | 336 N/ μm | Axiale Steifigkeit mittel |
| c_{aH} | 454 N/ μm | Axiale Steifigkeit schwer |