

FAG

## ★ B7204-C-T-P4S-UL


## Spindellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0191559560000

★ Vorzugsprodukt

Spindellager B72...-C, angestellt, paar-  
oder satzweise, Druckwinkel  $\alpha = 15^\circ$ ,  
eingeengte Toleranzen

## Technische Informationen



## Temperaturbereich


$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	100 °C	Betriebstemperatur max.
	0,11 kg	Gewicht

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
D	47 mm	Außendurchmesser
B	14 mm	Breite
$C_r$	17.200 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	8.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	850 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	32.000 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{G \text{ Oil}}$	48.000 1/min	Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung

## Abmessungen

$r_{\min}$	1 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1 \min}$	1 mm	Minimaler Kantenabstand
$\alpha$	15 °	Druckwinkel



### Anschlußmaße

$d_a$	26,5 mm	Anlagedurchmesser Wellenschulter
$d_a$	h12	Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung
$D_a$	40,5 mm	Anlagedurchmesser des Außenringes
$D_a$	H12	Anlagedurchmesser des Außenringes Passung
$r_{a \max}$	1 mm	Maximaler Freistichradius
$r_{a1 \max}$	0,3 mm	Maximaler Freistichradius
$E_{tk \min}$	29,6 mm	Minimaler Einspritzteilkreis
$E_{tk \max}$	31,7 mm	Maximaler Einspritzteilkreis
$E_{tk1 \min}$	29,6 mm	Minimaler Einspritzteilkreis
$E_{tk1 \max}$	31,7 mm	Maximaler Einspritzteilkreis
$a$	11,5 mm	Abstand Druckkegelspitze

### Zusätzliche Informationen

$F_{VL}$	75 N	Vorspannkraft leicht
$F_{VM}$	248 N	Vorspannkraft mittel
$F_{VH}$	496 N	Vorspannkraft schwer
$K_{aEL}$	234 N	Abhebekraft leicht
$K_{aEM}$	851 N	Abhebekraft mittel
$K_{aEH}$	1.828 N	Abhebekraft schwer
$c_{aL}$	28,1 N/ $\mu\text{m}$	Axiale Steifigkeit leicht
$c_{aM}$	49,3 N/ $\mu\text{m}$	Axiale Steifigkeit mittel
$c_{aH}$	71,1 N/ $\mu\text{m}$	Axiale Steifigkeit schwer