



FAG

B7032-C-T-P4S-UL

Spindellager

Schaeffler Material-Nummer:
0191530230000Spindellager B70...-C, angestellt, paar-
oder satzweise, Druckwinkel $\alpha = 15^\circ$,
eingengegte Toleranzen

Technische Informationen

**Temperaturbereich**

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	100 °C	Betriebstemperatur max.
	4,945 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	160 mm	Bohrungsdurchmesser
D	240 mm	Außendurchmesser
B	38 mm	Breite
C_r	192.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	146.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	10.900 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	5.600 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{G \text{ Oil}}$	8.500 1/min	Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung

Abmessungen

r_{\min}	2,1 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1 \min}$	2,1 mm	Minimaler Kantenabstand
α	15 °	Druckwinkel



Anschlußmaße

d_a	174 mm	Anlagedurchmesser Wellenschulter
d_a	h12	Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung
D_a	228 mm	Anlagedurchmesser des Außenringes
D_a	H12	Anlagedurchmesser des Außenringes Passung
$r_{a \max}$	2,1 mm	Maximaler Freistichradius
$r_{a1 \max}$	1 mm	Maximaler Freistichradius
$E_{tk \min}$	184,7 mm	Minimaler Einspritzteilkreis
$E_{tk \max}$	193,4 mm	Maximaler Einspritzteilkreis
$E_{tk1 \min}$	184,7 mm	Minimaler Einspritzteilkreis
$E_{tk1 \max}$	193,4 mm	Maximaler Einspritzteilkreis
a	45,8 mm	Abstand Druckkegelspitze

Zusätzliche Informationen

F_{VL}	1.145 N	Vorspannkraft leicht
F_{VM}	3.574 N	Vorspannkraft mittel
F_{VH}	7.107 N	Vorspannkraft schwer
K_{aEL}	3.520 N	Abhebekraft leicht
K_{aEM}	11.821 N	Abhebekraft mittel
K_{aEH}	25.044 N	Abhebekraft schwer
c_{aL}	163 N/ μm	Axiale Steifigkeit leicht
c_{aM}	271 N/ μm	Axiale Steifigkeit mittel
c_{aH}	384 N/ μm	Axiale Steifigkeit schwer