



FAG

★ B71905-C-T-P4S-UL


Spindellager

Schaeffler Material-Nummer:
0191535700000

★ Vorzugsprodukt

Spindellager B719...-C, angestellt, paar-
oder satzweise, Druckwinkel $\alpha = 15^\circ$,
eingeengte Toleranzen

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	100 °C	Betriebstemperatur max.
	43,93 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
D	42 mm	Außendurchmesser
B	9 mm	Breite
C_r	8.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	3.800 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	400 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	36.000 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{G \text{ Oil}}$	56.000 1/min	Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung

Abmessungen

r_{\min}	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1 \min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
α	15 °	Druckwinkel



Anschlußmaße

d_a	29 mm	Anlagedurchmesser Wellenschulter
d_a	h12	Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung
D_a	38,5 mm	Anlagedurchmesser des Außenringes
D_a	H12	Anlagedurchmesser des Außenringes Passung
$r_{a \max}$	0,3 mm	Maximaler Freistichradius
$r_{a1 \max}$	0,15 mm	Maximaler Freistichradius
$E_{tk \min}$	31 mm	Minimaler Einspritzteilkreis
$E_{tk \max}$	32 mm	Maximaler Einspritzteilkreis
$E_{tk1 \min}$	31 mm	Minimaler Einspritzteilkreis
$E_{tk1 \max}$	32 mm	Maximaler Einspritzteilkreis
a	9 mm	Abstand Druckkegelspitze

Zusätzliche Informationen

F_{VL}	34 N	Vorspannkraft leicht
F_{VM}	127 N	Vorspannkraft mittel
F_{VH}	265 N	Vorspannkraft schwer
K_{aEL}	102 N	Abhebekraft leicht
K_{aEM}	418 N	Abhebekraft mittel
K_{aEH}	934 N	Abhebekraft schwer
c_{aL}	24,9 N/ μm	Axiale Steifigkeit leicht
c_{aM}	45,4 N/ μm	Axiale Steifigkeit mittel
c_{aH}	66,3 N/ μm	Axiale Steifigkeit schwer