



FAG

★ N310-E-XL-TVP2




Zylinderrollenlager

Schaeffler Material-Nummer:
0167339910000

★ Vorzugsprodukt

Zylinderrollenlager N3...-E-TVP2, mit Käfig,
1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring
(glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N3

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	1,13 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	50 mm	Bohrungsdurchmesser
D	110 mm	Außendurchmesser
B	27 mm	Breite
C_r	128.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	110.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	20.400 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	6.600 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{G \text{ Oil}}$	7.800 1/min	Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung

Abmessungen

$r_{1 \min}$	2 mm	Minimaler Kantenabstand
s_1	1,7 mm	axialer Verschiebeweg
E	97 mm	Laufbahndurchmesser des Außenringes

Anschlußmaße

$d_{a \min}$	61 mm	Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
$D_{a \max}$	99 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a1 \max}$	2 mm	Maximaler Freistichradius

