

FAG

★ NJ213-E-XL-TVP2

Zylinderrollenlager



Schaeffler Material-Nummer:
0167345300000

★ Vorzugsprodukt

Zylinderrollenlager NJ...E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	1,05 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	65 mm	Bohrungsdurchmesser
D	120 mm	Außendurchmesser
B	23 mm	Breite
C_r	128.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	120.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	21.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	7.100 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	4.900 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	1,5 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1\min}$	1,5 mm	Minimaler Kantenabstand
s	1,4 mm	axialer Verschiebeweg
E	108,5 mm	Laufbahndurchmesser des Außenringes
F	78,5 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
$D_{1\min}$	104,3 mm	Minimaler Borddurchmesser des Außenringes
d_1	84,4 mm	Maximaler Borddurchmesser des Innenringes

Anschlußmaße

$d_{a\min}$	74 mm	Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
$d_{a\max}$	77 mm	Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\max}$	111 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$d_{c\min}$	87 mm	Minimaler Wellenabsatz
$r_{a\max}$	1,5 mm	Maximaler Freistichradius

Zusätzliche Informationen

HJ213-E

Winkelring

