

FAG

★ NJ2320-E-XL-TVP2

Zylinderrollenlager


Schaeffler Material-Nummer:
0192264460000

★ Vorzugsprodukt

Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	11,96 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	100 mm	Bohrungsdurchmesser
D	215 mm	Außendurchmesser
B	73 mm	Breite
C_r	680.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	720.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	125.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	3.700 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	2.500 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	3 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1\min}$	3 mm	Minimaler Kantenabstand
s	4,2 mm	axialer Verschiebeweg
E	191,5 mm	Laufbahndurchmesser des Außenringes
F	127,5 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
$D_{1\min}$	182 mm	Minimaler Borddurchmesser des Außenringes
d_1	139,4 mm	Maximaler Borddurchmesser des Innenringes

Anschlußmaße

$d_{a\min}$	114 mm	Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
$d_{a\max}$	125 mm	Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\max}$	201 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$d_{c\min}$	143 mm	Minimaler Wellenabsatz
$r_{a\max}$	2,5 mm	Maximaler Freistichradius

Zusätzliche Informationen

HJ2320-E

Winkelring

