



FAG

★ NNU4936-S-M-SP




Zylinderrollenlager

Schaeffler Material-Nummer:
0192332480000

★ Vorzugsprodukt

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager
NNU49..-S-M-SP, Loslager, zweireihig,
zerlegbar, mit Käfig

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	150 °C	Betriebstemperatur max.
	10,211 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	180 mm	Bohrungsdurchmesser
D	250 mm	Außendurchmesser
B	69 mm	Breite
C_r	405.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	860.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	104.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G \text{ Grease}}$	3.000 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{G \text{ Oil}}$	3.550 1/min	Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung

Abmessungen

$r_{1 \min}$	2 mm	Minimaler Kantenabstand
F	202 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
n_s	9,5 mm	Schmierutbreite
d_s	4,8 mm	Durchmesser Schmierbohrung
s	3,2 mm	axialer Verschiebeweg

Anschlußmaße

$d_{a \min}$	200,5 mm	Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
$D_{a \max}$	232 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a1 \max}$	2 mm	Maximaler Freistichradius