



FAG

## ★ NU2206-E-XL-TVP2

## Zylinderrollenlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0167381440000

★ Vorzugsprodukt

Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit  
Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am  
Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt),  
Bauform NU

X-life

## Technische Informationen



## Temperaturbereich

$T_{min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,265 kg	Gewicht

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser
D	62 mm	Außendurchmesser
B	20 mm	Breite
$C_r$	58.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	50.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	8.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	14.200 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	8.000 1/min	Bezugsdrehzahl

## Abmessungen

$r_{min}$	1 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1 min}$	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
s	1,6 mm	axialer Verschiebeweg
E	55,5 mm	Laufbahndurchmesser des Außenringes
F	37,5 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
$D_{1 min}$	52,5 mm	Minimaler Borddurchmesser des Außenringes

## Anschlußmaße

$d_{a min}$	34 mm	Minimaler Anlagendurchmesser Wellenschulter
$d_{a max}$	37 mm	Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b min}$	40 mm	Minimaler Wellenabsatz
$D_{a max}$	56 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a max}$	1 mm	Maximaler Freistichradius
$r_{a1 max}$	0,6 mm	Maximaler Freistichradius

