



FAG

★ NU203-E-XL-TVP2

Zylinderrollenlager


Schaeffler Material-Nummer:
0167375550000

★ Vorzugsprodukt

Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit
Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am
Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt),
Bauform NU

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,067 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	17 mm	Bohrungsdurchmesser
D	40 mm	Außendurchmesser
B	12 mm	Breite
C_r	20.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	14.600 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	1.910 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	22.900 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	15.300 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{min}	0,6 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1 min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
s	1,2 mm	axialer Verschiebeweg
E	35,1 mm	Laufbahndurchmesser des Außenringes
F	22,1 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
$D_{1 min}$	32,5 mm	Minimaler Borddurchmesser des Außenringes

Anschlußmaße

$d_{a min}$	21 mm	Minimaler Anlagendurchmesser Wellenschulter
$d_{a max}$	21,5 mm	Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b min}$	23 mm	Minimaler Wellenabsatz
$D_{a max}$	36 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a max}$	0,6 mm	Maximaler Freistichradius
$r_{a1 max}$	0,3 mm	Maximaler Freistichradius

