



FAG

★ NU220-E-XL-TVP2

Zylinderrollenlager



Schaeffler Material-Nummer:
0167382500000

★ Vorzugsprodukt

Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	3,42 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	100 mm	Bohrungsdurchmesser
D	180 mm	Außendurchmesser
B	34 mm	Breite
C_r	295.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	305.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	40.500 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	4.550 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	3.450 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{min}	2,1 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1 min}$	2,1 mm	Minimaler Kantenabstand
s	1,5 mm	axialer Verschiebeweg
E	163 mm	Laufbahndurchmesser des Außenringes
F	119 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
$D_{1 min}$	156,9 mm	Minimaler Borddurchmesser des Außenringes

Anschlußmaße

$d_{a min}$	112 mm	Minimaler Anlagendurchmesser Wellenschulter
$d_{a max}$	117 mm	Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b min}$	122 mm	Minimaler Wellenabsatz
$D_{a max}$	168 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a max}$	2,1 mm	Maximaler Freistichradius
$r_{a1 max}$	2,1 mm	Maximaler Freistichradius

