

FAG

## ★ 22330-E1-XL



## Pendelrollenlager

Schaeffler Material-Nummer:  
0190225060000Pendelrollenlager 223...E1,  
Hauptabmessungen nach DIN 635-2

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen



## Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	200 °C	Betriebstemperatur max.
	41,335 kg	Gewicht

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	150 mm	Bohrungsdurchmesser
D	320 mm	Außendurchmesser
B	108 mm	Breite
$C_r$	1.640.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	1.850.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	151.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	2.290 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	1.520 1/min	Bezugsdrehzahl

## Abmessungen

$r_{\min}$	4 mm	Minimaler Kantenabstand
$D_1$	273,2 mm	Bohrungsdurchmesser des Außenringes
$d_2$	185,3 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
$d_s$	9,5 mm	Durchmesser Schmierbohrung
$n_s$	17,7 mm	Schmiernutbreite

## Anschlußmaße

$d_{a \min}$	167 mm	Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
$D_{a \max}$	303 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a \max}$	3 mm	Maximaler Freistichradius

**Zusätzliche Informationen**

e	0,33	Grenzwert für $F_a/F_r$ für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y
$Y_1$	2,02	Dynamischer Axiallastfaktor
$Y_2$	3	Dynamischer Axiallastfaktor
$Y_0$	1,97	Statischer Axiallastfaktor