

FAG

## ★ NUP215-E-XL-TVP2

Zylinderrollenlager




Schaeffler Material-Nummer:  
0192522690000

★ Vorzugsprodukt

Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2,  
mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am  
Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform  
NUP

X-life

## Technische Informationen



## Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	1,33 kg	Gewicht

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	75 mm	Bohrungsdurchmesser
D	130 mm	Außendurchmesser
B	25 mm	Breite
$C_r$	155.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	157.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	28.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	6.500 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	4.400 1/min	Bezugsdrehzahl

## Abmessungen

$r_{\min}$	1,5 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1\min}$	1,5 mm	Minimaler Kantenabstand
E	118,5 mm	Laufbahndurchmesser des Außenringes
F	88,5 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
$B_3$	4 mm	Breite Bordscheibe

## Anschlußmaße

$d_1$	94,4 mm	Maximaler Borddurchmesser des Innenringes
$D_{1\min}$	114,4 mm	Minimaler Borddurchmesser des Außenringes
$d_{a\min}$	84 mm	Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
$d_{c\min}$	96 mm	Minimaler Wellenabsatz
$D_{a\max}$	121 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a\max}$	1,5 mm	Maximaler Freistichradius