

FAG

★ 31308-XL

Kegelrollenlager


Schaeffler Material-Nummer:
0804197980000

★ Vorzugsprodukt

Kegelrollenlager 313, Hauptabmessungen
nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar,
angestellt oder paarweise

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,72 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
D	90 mm	Außendurchmesser
B	23 mm	Breite des Innenringes
C	17 mm	Breite des Außenringes
T	25,25 mm	Breite des Lagers
C_r	89.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	83.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	12.400 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	8.700 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	5.100 1/min	Thermische Bezugsdrehzahl

Abmessungen

$r_{1,2 \min}$	2 mm	Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes
$r_{3,4 \min}$	1,5 mm	Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes
a	30 mm	Abstand Druckkegelspitze
d_1	67,6 mm	Führungsborddurchmesser des Innenringes

Anschlußmaße

$d_{a \max}$	51 mm	Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b \min}$	49 mm	Minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a \min}$	71 mm	Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{a \max}$	81 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b \min}$	86 mm	Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$C_{a \min}$	4 mm	Minimaler axialer Freiraum
$C_{b \min}$	8 mm	Minimaler axialer Freiraum
$r_{a \max}$	2 mm	Maximaler Hohlkehlradius an der Welle
$r_{b \max}$	1,5 mm	Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse

Berechnungsfaktoren

	T7FB040	Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355
e	0,83	Grenzwert für F_a/F_r für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y
Y	0,73	Dynamischer Axiallastfaktor
Y_0	0,4	Statischer Axiallastfaktor