



FAG

★ 33018


Kegelrollenlager

Schaeffler Material-Nummer:
0167133890000

★ Vorzugsprodukt

Kegelrollenlager 330, Hauptabmessungen
nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar,
angestellt oder paarweise

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	2,245 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	90 mm	Bohrungsdurchmesser
D	140 mm	Außendurchmesser
B	39 mm	Breite des Innenringes
C	32,5 mm	Breite des Außenringes
T	39 mm	Breite des Lagers
C_r	216.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	365.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	46.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	4.750 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	3.150 1/min	Thermische Bezugsdrehzahl

Abmessungen

$r_{1,2 \min}$	2 mm	Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes
$r_{3,4 \min}$	1,5 mm	Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes
a	28 mm	Abstand Druckkegelspitze
d_1	116 mm	Führungsborddurchmesser des Innenringes

Anschlußmaße

$d_{a \max}$	100 mm	Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b \min}$	99 mm	Minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a \min}$	127 mm	Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{a \max}$	131 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b \min}$	135 mm	Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$C_{a \min}$	7 mm	Minimaler axialer Freiraum
$C_{b \min}$	6,5 mm	Minimaler axialer Freiraum
$r_{a \max}$	2 mm	Maximaler Hohlkehlradius an der Welle
$r_{b \max}$	1,5 mm	Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse

Berechnungsfaktoren

	T2CE090	Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355
e	0,27	Grenzwert für F_a/F_r für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y
Y	2,23	Dynamischer Axiallastfaktor
Y_0	1,23	Statischer Axiallastfaktor