


**FAG**★ **33216**

Kegelrollenlager

Schaeffler Material-Nummer:  
0167141480000Kegelrollenlager 332, Hauptabmessungen  
nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar,  
angestellt oder paarweise

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen



## Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	2,92 kg	Gewicht

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	80 mm	Bohrungsdurchmesser
D	140 mm	Außendurchmesser
B	46 mm	Breite des Innenringes
C	35 mm	Breite des Außenringes
T	46 mm	Breite des Lagers
$C_r$	250.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	380.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	48.500 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	4.800 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	3.200 1/min	Thermische Bezugsdrehzahl

## Abmessungen

$r_{1,2 \min}$	2,5 mm	Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes
$r_{3,4 \min}$	2 mm	Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes
a	35 mm	Abstand Druckkegelspitze
$d_1$	111,8 mm	Führungsborddurchmesser des Innenringes

**Anschlußmaße**

$d_{a \max}$	89 mm	Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b \min}$	90 mm	Minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a \min}$	119 mm	Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{a \max}$	130 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b \min}$	135 mm	Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$C_{a \min}$	7 mm	Minimaler axialer Freiraum
$C_{b \min}$	11 mm	Minimaler axialer Freiraum
$r_{a \max}$	2,5 mm	Maximaler Hohlkehlradius an der Welle
$r_{b \max}$	2 mm	Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse

**Berechnungsfaktoren**

	T3EE080	Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355
e	0,43	Grenzwert für $F_a/F_r$ für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y
Y	1,41	Dynamischer Axiallastfaktor
$Y_0$	0,78	Statischer Axiallastfaktor