



## ★ GE25-HO-2RS


### Gelenklager

Schaeffler Material-Nummer:  
0066528240000

Radial-Gelenklager, wartungspflichtig,  
Gleitpaarung Stahl/Stahl, zylindrische  
Ansätze am Innenring, abgedichtet

★ Vorzugsprodukt

### Technische Informationen



### Temperaturbereich

$T_{min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{max}$	130 °C	Betriebstemperatur max.
	0,121 kg	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser Lager
D	42 mm	Außendurchmesser Lager
B	29 mm	Breite des Innenringes
$C_r$	48.300 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	241.000 N	Statische Tragzahl, radial

### Abmessungen

C	16 mm	Breite des Außenringes
$d_K$	35,5 mm	Kugeldurchmesser
$\alpha$	3 °	Kippwinkel
$r_{1smin}$	0,2 mm	Kantenabstand
$r_{2smin}$	0,6 mm	Kantenabstand
$d_{OT}$	0 mm	Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz
$d_{UT}$	-0,01 mm	Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz
$D_{OT}$	0 mm	Außendurchmesser, obere Toleranz
$D_{UT}$	-0,011 mm	Außendurchmesser, untere Toleranz
$B_{OT}$	0,3 mm	Breite des Innenringes, obere Toleranz
$G_r$	0,05 - 0,1 mm	Radialluft
$B_{UT}$	-0,3 mm	Breite des Innenringes, geringe Toleranz
$C_{OT}$	0 mm	Breite des Außenringes, obere Toleranz
$C_{UT}$	-0,24 mm	Breite Aussenring, untere Toleranz

### Anschlußmaße

$d_{a max}$	29 mm	Anschlussmaß des Innenringes
$D_{a min}$	33 mm	Gehäuseanschlußdurchmesser