



★ GAR30-UK


Gelenkkopf

Schaeffler Material-Nummer:
0066341090000

★ Vorzugsprodukt

Gelenkkopf mit Außengewinde,
Rechtsgewinde wartungsfrei, Gleitbelag:
PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO
12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring
hartverchromt, offen

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{\min}	-50 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	200 °C	Betriebstemperatur max.
	0,936 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	30 mm	Bohrungsdurchmesser Lager
d_2	73 mm	Äußerer Augendurchmesser
D	47 mm	Außendurchmesser Lager
l_2	146,5 mm	Gesamtlänge Außengewindekopf
B	22 mm	Breite des Innenringes
C_r	65.900 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	139.000 N	Statische Tragzahl, radial

Abmessungen

d_K	40,7 mm	Kugeldurchmesser
d_1	34,2 mm	Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes
d_3	M30x2	Gewindegröße
h	110 mm	Schaftlänge Außengewinde - Kopf
C_1	19 mm	Breite des Stangenendes
α	6 °	Kippwinkel
l_1	65 mm	Gewindelänge Außengewinde
l_7	37 mm	Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang
G_r	0 - 0,05 mm	Radialluft
d_{OT}	0 mm	Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz
d_{UT}	-0,01 mm	Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz
B_{OT}	0 mm	Breite des Innenringes, obere Toleranz
B_{UT}	-0,12 mm	Breite des Innenringes, geringe Toleranz

Anschlußmaße

$r_{1\min}$	0,6 mm	Kantenabstand
-------------	--------	---------------