

## ★ PWKR47-2RS-XL

### Rollen-Kurvenrolle


Schaeffler Material-Nummer:  
0638172760000

Kurvenrollen PWKR...-2RS, mit  
Axialführung, vollrollig, beidseitig  
Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

X-life

## Technische Informationen



### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	47 mm	Außendurchmesser
d <sub>1</sub>	20 mm	Paßdurchmesser Rollenzapfen / Bolzen
B	66 mm	Breite
C <sub>r w</sub>	24.600 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r w</sub>	31.000 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur w</sub>	3.800 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n <sub>D G</sub>	3.800 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
F <sub>0r per</sub>	31.000 N	Zulässige statische rad. Belastung
F <sub>r per</sub>	20.600 N	Außenring-Grenzbelastung
	0,377 kg	Gewicht

### Abmessungen

B <sub>1</sub>	25,6 mm	Breite über Anlaufscheiben max
B <sub>2</sub>	40,5 mm	Bolzen-/Zapfenlänge effektiv
B <sub>3</sub>	9 mm	Abstand Schmierbohrung
C	24 mm	Breite des Außenringes
C <sub>1</sub>	0,8 mm	Überstand AU zu Anlaufscheibe
r <sub>min</sub>	1 mm	Minimaler Kantenabstand
d <sub>2</sub>	27 mm	Anschlag-Ø Anlaufscheibe
d <sub>3</sub>	4 mm	Durchmesser Schmierbohrung
G	M20X1,5	Gewinde
l <sub>G</sub>	21 mm	Gewindelänge
W	10 mm	Schlüsselweite

### Zusätzliche Informationen

	NIPA2X7,5	Einschlag-Schmiernippel
M <sub>A</sub>	120 Nm	Anziehdrehmoment (Mutter)