

FAG

★ NN3008-D-K-TVP-SP-XL

Zylinderrollenlager



Schaeffler Material-Nummer:
0867002860000

★ Vorzugsprodukt

X-life

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager
NN30..-D-K-TVP-SP, Loslager, zweireihig,
mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12,
zerlegbar, mit Käfig

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,281 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	40 mm	Bohrungsdurchmesser
D	68 mm	Außendurchmesser
B	21 mm	Breite
C_r	46.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	52.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	8.400 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G Grease}$	16.200 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{G Oil}$	19.100 1/min	Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung

Abmessungen

$r_{1 min}$	1 mm	Minimaler Kantenabstand
E	61 mm	Laufbahndurchmesser des Außenringes
s	1,7 mm	axialer Verschiebeweg

Anschlußmaße

$d_{a min}$	49 mm	Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
$D_{a max}$	62,6 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a1 max}$	1 mm	Maximaler Freistichradius