



★ **RALTR20-XL**

Flanschlagergehäuseeinheit

Schaeffler Material-Nummer:
0008439540000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten RALTR, Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzentringspannring, leichte Reihe, P-Dichtung, nicht nachschmierbar

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
H ₂	76,2 mm	Höhe Flansch
H	90,5 mm	Höhe Flansch
H	90,5 mm	Breite Flansch
U	20,6 mm	Gesamthöhe Einheit
C _r	9.400 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	5.000 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	231 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
C _{0rG}	2.600 N	Tragfähigkeit (Gehäuse)
C _g	2.600 N	Tragfähigkeit (Gehäuse)
	0,21 kg	Gewicht

Abmessungen

A	7,2 mm	Höhe Gehäuse
H ₁	33,3 mm	Abstand Wellenachse
B	16,7 mm	Breite
S	2 mm	Dicke Flansch
V	49 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse

Anschlußmaße

J	71,5 mm	Teilkreisdurchmesser (Bohrungen)
N	8,7 mm	Befestigungsquadrat
W	SW2,5 mm	Gewinde - Gewindestift
n	3	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

2	Anzahl Gehäuse
FLAN42-LSTR	Gehäuse
RALE20-XL-NPP-B	Lagerbezeichnung