

Linear-Kugellager-Einheiten KGSC30-PP-AS (Baureihe KGSC..-PP-AS)

mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, offene Ausführung,
abgedichtet, be fettet, nachschmierbar

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	30 mm
B	86 mm
L	68 mm
H	82 mm
	6 Anzahl der Kugelreihen
1)	Hauptlastrichtung
A2	59 mm Toleranz: +0,15/-0,15
A4	76 mm
A5	25 mm Toleranz: +0,01/-0,01
B2	14,3 mm Maß B2 am Durchmesser Fw
G2	M16

H2	40 mm	Toleranz: +0,008/-0,016
H4	52 mm	
H5	9 mm	
H6	55,6 mm	
JL	42 mm	Toleranz: +0,15/-0,15 Maß JL symmetrisch zur Lagerlänge L.
K5	M12	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8 Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
K8	NIP5MZ	Schmiernippel Schmierbohrung symmetrisch zur Lagerlänge L.
L6	52 mm	Maß L6 symmetrisch zur Lagerlänge L.
N1	13,5 mm	
N3	20 mm	
N4	10 mm	Zentrierung für Stiftbohrung
T5	29 mm	
α	57 °	
m	1000 g	Masse
		Tragzahlen in Hauptlastrichtung Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670+165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.

C_{max}	5900 N	dynamische Tragzahl
$C_{0\ max}$	6000 N	statische Tragzahl



