



Linear-Kugellager-Einheiten KTSO25-PP-AS (Baureihe KTSO..-PP-AS)



offene Ausführung, mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, beidseitig
schleifende Dichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	25 mm
H	51 mm
B	78 mm
L	122 mm
	6 Anzahl der Kugelreihen
1)	Hauptlastrichtung
A5	39 mm Toleranz: +0,01/-0,01
B2	12,5 mm Maß B2 am Durchmesser Fw
G2	M10
H2	30 mm Toleranz: +0,008/-0,016
H5	8,8 mm

H6	29 mm	
JB	60 mm	Toleranz: +0,15/-0,15
JL	94 mm	Toleranz: +0,15/-0,15 Maß JL symmetrisch zur Lagerlänge L.
K5	M8	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8 Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
K8	NIP5MZ	Schmiernippel Schmierbohrung symmetrisch zur Lagerlänge L.
L6	44 mm	Maß L6 symmetrisch zur Lagerlänge L.
N1	8,4 mm	
N3	15 mm	
N4	2,5 x 5,3 mm	Zentrierbohrung DIN 332 Form A
T5	22 mm	
α	57 °	
m	1060 g	Masse
		Tragzahlen in Hauptlastrichtung Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670+165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
C _{max}	6400 N	dynamische Tragzahl
C _{0 max}	8600 N	statische Tragzahl





Ansicht X