

## Linear-Kugellager-Einheiten KGSC25-PP-AS (Baureihe KGSC..-PP-AS)

mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, offene Ausführung,  
abgedichtet, be fettet, nachschmierbar

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung ([https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news\\_medien/index.jsp](https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp)) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	25 mm	
B	75 mm	
L	58 mm	
H	72 mm	
	6	Anzahl der Kugelreihen
1)		Hauptlastrichtung
A2	49 mm	Toleranz: +0,15/-0,15
A4	64 mm	
A5	21 mm	Toleranz: +0,01/-0,01
B2	12,5 mm	Maß B2 am Durchmesser Fw
G2	M12	

H2	35 mm	Toleranz: +0,008/-0,016
H4	45 mm	
H5	8,2 mm	
H6	50,6 mm	
JL	36 mm	Toleranz: +0,15/-0,15 Maß JL symmetrisch zur Lagerlänge L.
K5	M10	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8 Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
K8	NIP5MZ	Schmiernippel Schmierbohrung symmetrisch zur Lagerlänge L.
L6	45 mm	Maß L6 symmetrisch zur Lagerlänge L.
N1	10,5 mm	
N3	18 mm	
N4	8 mm	Zentrierung für Stiftbohrung
T5	22 mm	
$\alpha$	57 °	
m	680 g	Masse
		Tragzahlen in Hauptlastrichtung Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670+165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.

$C_{max}$	3950 N	dynamische Tragzahl
$C_{0 max}$	4300 N	statische Tragzahl



