



IMAGE
COMING SOON



★ LR5303-2HRS-TVH-XL

Laufrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0838718370000

Laufrollen LR50, zweireihig, beidseitig
abgedichtet

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	52 mm	Außendurchmesser
d	17 mm	Bohrungsdurchmesser
C	22,2 mm	Höhe
$C_{r w}$	19.100 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	13.700 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	690 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_{DG}	5.700 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
$F_{r per}$	11.400 N	Außenring-Grenzbelastung
	0,21 kg	Gewicht

Abmessungen

d_2	27,1 mm	Durchmesser Anlaufscheibe
r_{min}	1 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Außenringprofil