

Linear-Kugellager-Einheiten KTSG25-PP-AS (Baureihe KTSG..-PP-AS)

mit selbsteinstellendem Linear-Kugellager, beidseitig schleifende
Dichtung

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

Fw	25 mm
H	60 mm
B	78 mm
L	122 mm
	8 Anzahl der Kugelreihen
1)	Hauptlastrichtung
A5	39 mm Toleranz: +0,01/-0,01
B1	59,4 mm
G2	M10
H2	30 mm Toleranz: +0,008/-0,016
H4	41,5 mm

H5	8,3 mm	
H6	29 mm	
JB	60 mm	Toleranz: +0,15/-0,15
JL	94 mm	Toleranz: +0,15/-0,15 Maß JL symmetrisch zur Lagerlänge L.
K5	M8	für Befestigungsschrauben ISO 4762-8.8 Schrauben sichern, besonders wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
K8	NIP5MZ	Schmiernippel Schmierbohrung symmetrisch zur Lagerlänge L.
L6	44 mm	Maß L6 symmetrisch zur Lagerlänge L.
N1	8,4 mm	
N3	15 mm	
N4	6 mm	Zentrierung für Stiftbohrung
T5	22 mm	
m	1130 g	Masse
		Tragzahlen in Hauptlastrichtung Die Tragzahlen gelten nur bei gehärteten (670+165 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen.
C _{max}	6400 N	dynamische Tragzahl
C _{0 max}	8600 N	statische Tragzahl



