

FAG

★ NN3007-D-K-TVP-SP-XL

Zylinderrollenlager



Schaeffler Material-Nummer:
0870169230000

★ Vorzugsprodukt

Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager
NN30..-D-K-TVP-SP, Loslager, zweireihig,
mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12,
zerlegbar, mit Käfig

X-life

Technische Informationen



Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,002 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
D	62 mm	Außendurchmesser
B	20 mm	Breite
C_r	40.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	41.500 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	6.700 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{G Grease}$	17.800 1/min	Grenzdrehzahl für Fettschmierung
$n_{G Oil}$	20.900 1/min	Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung

Abmessungen

$r_{1 min}$	1 mm	Minimaler Kantenabstand
E	55 mm	Laufbahndurchmesser des Außenringes
s	1,4 mm	axialer Verschiebeweg

Anschlußmaße

$d_{a min}$	43 mm	Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
$D_{a max}$	56,5 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a1 max}$	1 mm	Maximaler Freistichradius

