

★ KSO50-PP


Linear-Kugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0067538410000

Linear-Kugellager KSO...-PP, Schwerlast-
Reihe, beidseitig mit Lippendichtung

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen






Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	50 mm	Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes
D	75 mm	Aussendurchmesser
L	100 mm	Länge
C_{max}	15.100 N	Tragzahl dyn.
C_{0max}	13.900 N	Tragzahl stat.
	0,47 kg	Gewicht

Anschlußmaße

B_2	22,7 mm	Breite des Ausschnittes
A_{10}	2,5 mm	Öffnungswinkel
N_1	4,5 mm	
N_4	5 mm	
α	54 °	Öffnungswinkel
	6	Anzahl Kugelreihen





KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50

