

Tragschienen TSNW20 (Baureihe TSNW)

Vollprofil, für Befestigung von oben, mit einer Laufwelle; rostgeschützte Ausführung möglich

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

dLW	20 mm	Toleranz: h6
h4	32 mm	Toleranz: +0,02/-0,02 Bezogen auf Wellen-Nenndurchmesser, gemessen im aufgespannten Zustand.
b	52 mm	
l _{max}	6000 mm	Toleranz: +3/-3 Maximale Länge einteiliger Tragschienen; längere Tragschienen werden mehrteilig geliefert. Der Tragkörper ist je nach Tragschienenlänge aus mehreren Teilstücken zusammengesetzt.
5)		Die Welle steht gegenüber der Tragschiene um ca. 2 mm pro Seite über.
aL _{max}	92 mm	aL und aR sind von der Länge der Tragschiene abhängig
aL _{min}	20 mm	aL und aR sind von der Länge der Tragschiene abhängig
aR _{max}	92 mm	aL und aR sind von der Länge der Tragschiene abhängig
aR _{min}	20 mm	aL und aR sind von der Länge der Tragschiene abhängig

b ₃	7,5 mm	
b ₄	26,3 mm	
H ₈	6 mm	
j _B	37 mm	
j _L	100 mm	
K ₃	6,6 mm	für Befestigungsschrauben DIN 7 948 Schrauben sind zu sichern, besonders dann, wenn Vorspannungsverluste auftreten können.
K ₇	M6x25	ISO 4762
ms	3950 g/m	Masse der Tragschiene



