

★ **KSR16-L0-08-10-16-22**


Kettenspannrad

Schaeffler Material-Nummer:
0009517490000

★ Vorzugsprodukt

Kettenspannräder KSR...L0...-22,
Kettenscheibe aus Kunststoff

Technische Informationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	16,2 mm	Bohrungsdurchmesser
d	0,1 mm	Obere Toleranz
d	0 mm	Untere Toleranz
C ₁	7 mm	Dicke Kettenrad
D ₀	65,1 mm	Teilkreisdurchmesser (Verzahnung)
D _k	70,5 mm	Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung)
	0,097 kg	Gewicht

Abmessungen

C ₂	1,1 mm	Fasenbreite
D	40 mm	Außendurchmesser
C	18,1 mm	Breite des Außenringes
R	48 mm	Absatzdurchmesser Kettenrad
B	18,3 mm	Breite Innenring

Anschlußmaße

p	0,5 Inch	Teilung Verzahnung
z	16	Anzahl der Zähne
	x	ISO-Kette
	x	ANSI-Kette