




KSR16-L0-12-10-15-22

Kettenspannrad

Schaeffler Material-Nummer:
0008833100000

Kettenspannräder KSR...-L0...-22,
Kettenscheibe aus Kunststoff

Technische Informationen



Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	16,2 mm	Bohrungsdurchmesser
d	0,1 mm	Obere Toleranz
d	0 mm	Untere Toleranz
C ₁	10,5 mm	Dicke Kettenrad
D ₀	91,6 mm	Teilkreisdurchmesser (Verzahnung)
D _k	99,2 mm	Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung)
	0,145 kg	Gewicht

Abmessungen

C ₂	1,5 mm	Fasenbreite
D	40 mm	Außendurchmesser
C	18 mm	Breite des Außenringes
R	48 mm	Absatzdurchmesser Kettenrad
B	18,3 mm	Breite Innenring

Anschlußmaße

p	0,75 Inch	Teilung Verzahnung
z	15	Anzahl der Zähne
	x	ISO-Kette
	x	ANSI-Kette