

## IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117  
Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. SC-Einsatz

### Allgemeine Bestelldaten

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | Flansch LWL, IP67, Variante 14<br>Zentralverschraubung, SCRJ Duplex-Kupplung,<br>Singlemode |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1062600000</a>  |
| Typ        | IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C   |
| GTIN (EAN) | 4032248813315   |
| VPE        | 10 Stück  |

Erstellungs-Datum 2. März 2023 12:06:42 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Tiefe        | 36,15 mm | Tiefe (inch)  | 1,423 inch |
| Höhe         | 39,6 mm  | Höhe (inch)   | 1,559 inch |
| Breite       | 39,6 mm  | Breite (inch) | 1,559 inch |
| Nettogewicht | 55,81 g  |               |            |

### Temperaturen

|                          |                |                          |        |
|--------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Betriebstemperatur       | -40 °C...70 °C | Betriebstemperatur, min. | -40 °C |
| Betriebstemperatur, max. | 70 °C          |                          |        |

### Allgemeine Daten

|                      |  |                    |            |
|----------------------|--|--------------------|------------|
| Anschluss 1          | SCRJ   | Anschluss 2        | SCRJ       |
| Artikelbeschreibung  | Variante 14<br>Zentralverschraubung,<br>SCRJ Duplex-Kupplung | Einfügungsdämpfung | ≤ 0,5 dB   |
| Farbe                | sonstige   | Fasertyp           | Singlemode |
| Gehäusebasismaterial | Zinkdruckguss  | Rückflusdämpfung   | ≥ 40 dB    |
| Schutzart            | IP67   | Steckzyklen        | 500        |

### Allgemeine Standards

|                     |  |                        |         |
|---------------------|--|------------------------|---------|
| Steckverbinder Norm | IEC 61076-3-117 Var. 14,<br>IEC 61754-24 | Zertifikat-Nr. (cULus) | E316369 |
|---------------------|--|------------------------|---------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001122    | ETIM 7.0    | EC001122    |
| ETIM 8.0    | EC001122    | ECLASS 9.0  | 19-17-01-22 |
| ECLASS 9.1  | 19-17-01-22 | ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 12.0 | 19-17-01-22 |

### Umweltanforderungen

|            |  |
|------------|--|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 |
| SCIP       | e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7                                 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Konform     |
| UL File Number Search  | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E316369     |

## IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|  |   |
|--|---|
| Zulassung / Zertifikat /<br>Konformitätsdokument | <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>   |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Engineering-Daten                                | <a href="#">WSCAD</a>   |
| Anwenderdokumentation                            | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a><br><a href="#">Designation key / Type key</a>      |
| Kataloge   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Broschüren                                       | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |

IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

Zeichnungen

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Montageausschnitt

