

VPU III SO LD+A

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Überspannungsschutz Typ III

Kompakter Typ III Ableiter für den AC/DC Schutz nach IEC61643-11:2012 bzw EN 61643-11. Geeignet zum Schutz von Endgeräten. Der Installationsort ist in der Nähe des zu schützenden Gerätes. Bei Nennströmen >16 A ist der Ableiter als one port Ableiter einsetzbar.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, Einphasig, $U_p(L/N-PE) \leq 0,9 \text{ kV}$
Best.-Nr.	135170000
Typ	VPU III SO LD+A
GTIN (EAN)	4050118158458
VPE	1 Stück

VPU III SO LD+A

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	25 mm	Tiefe (inch)	0,984 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Breite	12 mm	Breite (inch)	0,472 inch
Nettogewicht	34 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C...80 °C	Betriebstemperatur	-25 °C...55 °C
Betriebstemperatur, min.	-25 °C	Betriebstemperatur, max.	55 °C
Feuchtigkeit	5...95 % rel. Feuchte		

Allgemeine Daten

Akustiksignal	Ja	Ausführung	ohne Fernmeldekontakt
Bauform	Unterputz Montage	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Farbe	schwarz	Optische Funktionsanzeige	LED grün OK, LED rot = Ableiter defekt, austauschen
Schutzart	IP20	Segment	Energieverteilung

Anschlussdaten Fernmeldung

Anschlussart	sonstige	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.	1,5 mm ²
--------------	----------	---	---------------------

Bemessungsdaten IEC / EN

Absicherung	16 A	Akustiksignal	Ja
Anforderungsklasse nach EN 61643-11	T3	Anforderungsklasse nach IEC 61643-11	Typ III
Ansprechzeit / Rückfallzeit	< 100µs	Energetische Koordination (≤10 m)	Typ II, Typ III
Höchste Dauerspannung, U _c (AC)	275 V	Kombinierter Stoß U _{OC}	3 kV
Kurzschlussfestigkeit I _{SCCR}	1,5 kA	Leckstrom bei U _n	30 µA
Meldekontakt	Nein	Nennspannung (AC)	230 V
Netzform	Einphasig	Netzfrequenz bei 250 V _{max}	50...60 Hz
Normen	IEC61643-11, EN61643-11	Polzahl	1
Schutzleiterstrom I _{PE}	10 µA	Schutzpegel U _p (typ.)	≤ 0,9 kV
Schutzpegel U _p bei I _N (L/N-PE)	≤ 1,5 kV	Spannungsart	AC
Temporäre Überspannung - TOV	440 V		

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad	2	Überspannungskategorie	II
--------------------	---	------------------------	----

Anschlussdaten

Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	1 mm ²
--	-------------------

Gewährleistung

Zeitraum	5 Jahre
----------	---------

VPU III SO LD+A

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Technische Daten

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ETIM 8.0	EC000941	ECLASS 9.0	27-13-08-05
ECLASS 9.1	27-13-08-05	ECLASS 10.0	27-13-08-05
ECLASS 11.0	27-13-08-05	ECLASS 12.0	27-17-90-90

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang	<p>Überspannungsschutz nach den Anforderungen der Klasse III nach der IEC 61643-11, EN61643-11:2013 dient der Ableiter als Überspannungsschutz und wird in Applikationen nach IEC 61643-12 eingesetzt. Der Ableiter wird in die Nähe der zu schützenden Geräte in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU III SO LD +A wird zwischen der Phase und dem Neutralleiter gegen das Erdungssystem angeschlossen. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, so erlischt die LED rot und ein akustisches Signal ertönt. Nennspannung : 230 Vac In/max (8/20µs): 1,5 kA Schutzpegel < 1,5 kV Typ: Weidmüller VPU III R SO LD A Best Nr. 1351700000 oder gleichwertig</p>	Ausschreibungstext kurz	Klasse III Ableiter mit Uoc: 3 kV geeignet für 230 Vac Netzsysteme. Schutzpegel <1,5 kV. Mit LED Anzeige rot und akustische Meldung Typ: Weidmüller VPU III SO LD A Best Nr. 1351700000 oder gleichwertig
-------------------------	--	-------------------------	---

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	EAC VPU SERIES EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity
Engineering-Daten	WSCAD
Anwenderdokumentation	Instruction sheet
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 11:53:22 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

VPU III SO LD+A

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Schaltsymbol

