

## KSPA M63 BNI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Abbildung ähnlich



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	KSPA (Klippon Verschlusschraube Typ A), Verschlussstopfen, geschlossen, M 63, 17 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">147720000</a>
Typ	KSPA M63 BNI
GTIN (EAN)	4050118285666
VPE	1 Stück
Lieferbar bis	2014-05-20

Erstellungs-Datum 2. März 2023 12:26:29 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

**KSPA M63 BNI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	17 mm	Länge (inch)	0,669 inch
Durchmesser	63 mm	Wandstärke, max.	16 mm
Nettogewicht	632 g		

**Temperaturen**

Betriebstemperatur	-100 °C...400 °C	Betriebstemperatur, min.	-100 °C
Betriebstemperatur, max.	400 °C		

## KSPA M63 BNI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Allgemeine Angaben

Beschichtung	vernickelt	Dichtring Durchmesser	63 mm
Einsatztemperaturbereich, max.	400 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-100 °C
Gewinde (außen)	M 63	Gewindelänge	17 mm
Gewindesteigung	1,5 mm	Halogene	halogenfrei
Hinweis: Schutzart	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Verschlussstopfen haben eine Gewindesteigung von 1,5 mm.</li> <li>• Um die angegebene IP-Rating zu erhalten, muss das Durchgangsloch die Regularien der EN 50262 Tabelle 1 erfüllen und der Verschlussstopfen sollte in geeigneter Weise gesichert werden können.</li> <li>• Bei Installation der KSPA ist die Norm über die minimale sich im Eingriff befindlichen Gewindegänge gemäß Abschnitt 5.3 der EN/IEC 60079-1 zu beachten.</li> <li>• Bei NEC / CEC Anwendungen muss darauf geachtet werden, dass das "female" Gewinde des Anschlussgerätes, in welches die Verschlussstopfen eingeschraubt werden, mindestens 8 volle, sich im Eingriff befindliche Gewindegänge aufweist.</li> <li>• Jedem Verschlussstopfen liegt eine Betriebsanleitung bei, die vor der Installation beachtet werden muss. Die Installation der Verschlussstopfen muss gemäß den Vorgaben in der Betriebsanleitung vorgenommen werden.</li> <li>• Falls KSPA Verschlussstopfen in nicht metallische Ex e Anschlussgeräte eingesetzt werden, müssen diese mit der Schutzerde des Systems verbunden werden.</li> </ul>	Normen	IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-31, IEC 60529
Schlagfestigkeit	7 J ATEX-Version	Schutzart	IP54, IP66
Werkstoff	Messing, vernickelt		

## KSPA M63 BNI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb	Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)	SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (EAC)	TR RU -GB.ГБ06.B.00098 or TR RU C- GB.BH02.B.00693-18	Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEX)	IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X
Zulassungsumgebung	ATEX, IECEX, EAC		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>