

**KV 29-M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an.

Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen.

Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 27 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">1656430000</a>
Typ	KV 29-M
GTIN (EAN)	4008 190409449
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 22. Februar 2023 08:55:36 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## KV 29-M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	10 mm	Breite (inch)	0,394 inch
Nettogewicht	37,67 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 °C...60 °C	Betriebstemperatur, min.	-20 °C
Betriebstemperatur, max.	60 °C		

### Allgemeine Angaben

Dichtung	NBR	Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C	Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 1	18 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 2	21 mm	Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 3	24 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 4	27 mm	Gewinde (außen)	PG 29
Gewindelänge	8 mm	Gewindesteigung	1,59 mm
Halogene	Ja	Kabeldurchmesser außen, max.	27 mm
Kabeldurchmesser außen, min.	18 mm	O-Ring	NBR
Schlüsselweite	37 mm	Schlüsselweite 1	37 mm
Schutzart	IP65	Schutzart mit GWDR	IP65
Verschraubung	PG, PG 29	Werkstoff	Messing, vernickelt

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	