

**VP M63-EXE SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Abbildung ähnlich**

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | VPK EX (Ex-Verschlussschraube Kunststoff), Verschlussstopfen, geschlossen, M 63, 15 mm, IP66, IP68, Polyamid |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1737130000</a>                                                                                   |
| Typ        | VP M63-EXE SW                                                                                                |
| GTIN (EAN) | 4008190956608                                                                                                |
| VPE        | 5 Stück                                                                                                      |

Erstellungs-Datum 3. März 2023 10:46:50 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## VP M63-EXE SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |                  |            |
|--------------|---------|------------------|------------|
| Länge        | 23,5 mm | Länge (inch)     | 0,925 inch |
| Durchmesser  | 63 mm   | Wandstärke, max. | 14 mm      |
| Nettogewicht | 36,4 g  |                  |            |

### Temperaturen

|                          |                |                          |        |
|--------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| Betriebstemperatur       | -20 °C...80 °C | Betriebstemperatur, min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur, max. | 80 °C          |                          |        |

### Allgemeine Angaben

|                                |            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzugsdrehmoment               | 30 Nm      | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dichtring Durchmesser          | 63 mm      | Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -20 °C     | Gewinde (außen)                | M 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gewindelänge                   | 15 mm      | Gewindesteigung                | 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Halogene                       |            | Hinweis: Schutzart             | IP54 nach EN 60529<br>Standard minimal<br>ohne Flachdichtung;<br>IP66 nach EN 60529<br>Standard minimal ohne<br>Flachdichtung; IP68<br>nach EN 60529 mit<br>Flachdichtung; Mit<br>Ausnahme von 2D-<br>Anwendung, wie im Ex-<br>Zertifikaten angegeben,<br>ist eine Flachdichtung für<br>IP66 erforderlich. |
| Schlüsselweite 1               | Nein       | Schutzart                      | IP54, IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schutzart mit GWDR             | IP66, IP68 | Verschraubung                  | Metrisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Werkstoff                      | Polyamid   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

|                                           |                    |                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Kennzeichnung                             | Ex e II, Ex tD     | Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)LCIE 08 ATEX 6085X |
| Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) | IECEx LCI 08.0035X |                                                            |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ETIM 8.0    | EC000451    | ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-35 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

## VP M63-EXE SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Engineering-Daten | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broschüren        |                                          |

## VP M63-EXE SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

