

**ADAP EX M25-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Die Adapter der Serie ADAP bieten Flexibilität und Vielseitigkeit beim Füllen von ungenutzten Eingängen in Ex-Geräten unter Beibehaltung des Explosionsschutzes Ex d und der Erhöhten Sicherheit Ex e sowie der Schutzart IP66/67/68.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	ADAP (Adapter, Erweiterungen und Reduzierungen), Adapter, M 25 ,M 16, IP54, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">1737550000</a>
Typ	ADAP EX M25-M16
GTIN (EAN)	4008190957582
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 22. Februar 2023 10:28:05 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## ADAP EX M25-M16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 60,92 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...100 °C Betriebstemperatur, min. -40 °C  
 Betriebstemperatur, max. 100 °C

### Allgemeine Angaben

Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Gewinde (außen)	M 25	Gewinde (innen)	M 16
Gewindesteigung	1,5 mm	Hinweis: Schutzart	Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung um einen höheren IP-Schutz zu erreichen.
Schutzart	IP54	Schutzart mit GWDR	IP54
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Messing, vernickelt

### Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

Kennzeichnung	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX)	SIRA 10ATEX1225X
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEX)	IECEX SIR 07.0010X	Zulassungsumgebung	ATEX, IECEX

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-06

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP 69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Engineering-Daten [WSCAD](#)  
 Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)