

## VG M25-K68 SKS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Abbildung ähnlich



Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an.

Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäuse die unterschiedlichsten IP Schutzklassen.

Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |  |
|------------|--|
| Ausführung | VG K SZS (Standard Kunststoff Kabelverschraubung mit Spiralknickschutz), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 15 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Polyamid 6 |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1776730000</a>   |
| Typ        | VG M25-K68 SKS   |
| GTIN (EAN) | 4032248156153  |
| VPE        | 25 Stück   |

Erstellungs-Datum 22. Februar 2023 10:44:00 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## VG M25-K68 SKS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |          |              |            |
|--------------|----------|--------------|------------|
| Länge        | 132,5 mm | Länge (inch) | 5,217 inch |
| Nettogewicht | 18,08 g  |              |            |

### Temperaturen

|                          |                 |                          |        |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------|
| Betriebstemperatur       | -20 °C...100 °C | Betriebstemperatur, min. | -20 °C |
| Betriebstemperatur, max. | 100 °C          |                          |        |

### Allgemeine Angaben

|                                |            |                                |                        |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|
| Anzugsdrehmoment               | 3,5 Nm     | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2                    |
| Dichteinsatz                   | CR         | Drehmoment Hutmutter, max.     | 9 Nm                   |
| Drehmoment Hutmutter, min.     | 7 Nm       | Drehmoment Stutzen, max.       | 5 Nm                   |
| Drehmoment Stutzen, min.       | 2 Nm       | Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C                 |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -20 °C     | Gewinde (außen)                | M 25                   |
| Gewindelänge                   | 15 mm      | Gewindesteigung                | 1,5 mm                 |
| Halogene                       | Ja         | Kabeldurchmesser außen, max.   | 18 mm                  |
| Kabeldurchmesser außen, min.   | 13 mm      | Schlüsselweite                 | 33 mm                  |
| Schlüsselweite 1               | 33 mm      | Schutzart                      | IP68 - 5 bar (30 min.) |
| Silikone                       | Nein       | Verschraubung                  | Metrisch               |
| Werkstoff                      | Polyamid 6 |                                |                        |

### Zertifikatsnummern Kabelverschraubung

|   |         |
|---|---------|
| Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (cULus) | E140310 |
|---|---------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ETIM 8.0    | EC000441    | ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-32 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 |

### Zulassungen

Zulassungen



|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |  |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broschüren        |  |