

SKMU EMV PG 36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmutter, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	SKMU MS EMV (Messinggegenmutter - EMV), Gegenmutter, PG 36, 4.6 mm, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	1777710000
Typ	SKMU EMV PG 36
GTIN (EAN)	4032248157983
VPE	1 Stück
Lieferbar bis	2015-10-30

Erstellungs-Datum 3. März 2023 11:03:40 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

SKMU EMV PG 36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 22,5 g

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	58,91 mm	Gewinde (außen)	PG 36
Gewinde (innen)	PG 36	Gewindelänge	4,6 mm
Gewindesteigung	1,59 mm	Halogene	Nein
Schlüsselweite 1	51 mm	Verschraubung	PG 36
Werkstoff	Messing, vernickelt		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

SKMU EMV PG 36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

