

## CBFP 43.5/10 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Befestigung von Kabel und Kabelbündel mit Kabelbinder  
im Schaltschrank und Unterverteiler.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelbinder, 43.5 x 10 mm, Kunststoff, 80 N
Best.-Nr.	<a href="#">1859410000</a>
Typ	CBFP 43.5/10 BK
GTIN (EAN)	4032248412297
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 11:31:27 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## CBFP 43.5/10 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	2 mm	Tiefe (inch)	0,079 inch
Höhe	10 mm	Höhe (inch)	0,394 inch
Breite	43,5 mm	Breite (inch)	1,713 inch
Nettogewicht	1,91 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	100 °C		

### Installationsmaterial

Ausführung	für Wandmontage	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Durchmesser Befestigungsbohrung	8 mm	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Max. Kabelbinderbreite	9 mm
UV-beständig	Keine	Werkstoff	Kunststoff
Wieder zu öffnen	Nein	Zugfestigkeit	80 N
Zugfestigkeit (Pound-force)	18 lbf		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## CBFP 43.5/10 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßbild

