

## VG H M25 MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### Abbildung ähnlich



Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an.

Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen.

Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, M 25, 8 mm, OD min. 8.5 - OD max. 18 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">1921740000</a>
Typ	VG H M25 MS
GTIN (EAN)	4032248563012
VPE	25 Stück

Erstellungs-Datum 22. Februar 2023 18:40:41 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## VG H M25 MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	25 mm	Breite (inch)	0,984 inch
Nettogewicht	18,76 g		

### Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 °C...60 °C	Betriebstemperatur, min.	-20 °C
Betriebstemperatur, max.	60 °C		

### Allgemeine Angaben

Dichtung	NBR	Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C	Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 1	8,5 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 2	11,5 mm	Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 3	14,5 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 4	18 mm	Gewinde (außen)	M 25
Gewindelänge	8 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Halogene	Ja	Kabeldurchmesser außen, max.	18 mm
Kabeldurchmesser außen, min.	8,5 mm	O-Ring	NBR
Schlüsselweite	25 mm	Schlüsselweite 1	25 mm
Schutzart	IP65	Schutzart mit GWDR	IP65
Verschraubung	Metrisch, M 25	Werkstoff	Messing, vernickelt

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	