

**PAC-D25M-D25F-HF-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abbildung ähnlich

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung |                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2426160010</a> |
| Typ        | PAC-D25M-D25F-HF-1M        |
| GTIN (EAN) | 4032248275434              |
| VPE        | 1 Stück                    |

Erstellungs-Datum 26. Februar 2023 13:41:47 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## PAC-D25M-D25F-HF-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 331 g |
|--------------|-------|

### Temperaturen

|                          |             |                          |             |
|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Lagertemperatur          | -10...60 °C | Betriebstemperatur       | -10...50 °C |
| Betriebstemperatur, min. | -10 °C      | Betriebstemperatur, max. | 50 °C       |

### Allgemeine Daten

|                       |                  |                         |                 |
|-----------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Anschluss SPS         | SUB-D FEMALE 25P | Anschluss Schnittstelle | SUB-D MALE 25P  |
| Anzahl der Pole, min. | 25 Pole          | Geeignet für            | analoge Signale |
| Kabel                 | Cable LIHCH      | Kabellänge              | 1 m             |
| Leiterquerschnitt     | 0,25 mm²         |                         |                 |

### Elektrische Daten

|                                     |                     |                        |           |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| Betriebsspannung                    | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Gesamtstrom, max.      | 3 A       |
| Kapazität Ader / Adern              | 300 pF/m            | Kapazität für / Schirm | 300 pF/m  |
| Nennspannung                        | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | Widerstand             | ≤ 80 mΩ/m |
| Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A                 |                        |           |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 9.1  | 27-24-22-20 | ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |

### Umweltanforderungen

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Kataloge | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|------------------------------------------|