

**ES EPG 60/HPG DIN 16****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich****Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen**

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm<sup>2</sup>
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB
- Li-Ionen Akku mit Ladezustandsanzeige: 18V, 1,5 Ah

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Ausführung | Einsatz Crimpwerkzeug, Indent-Crimp |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2505300000</a>          |
| Typ        | ES EPG 60/HPG DIN 16                |
| GTIN (EAN) | 4050118519709                       |
| VPE        | 1 Stück                             |

## ES EPG 60/HPG DIN 16

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |       |               |            |
|--------------|-------|---------------|------------|
| Tiefe        | 22 mm | Tiefe (inch)  | 0,866 inch |
| Höhe         | 42 mm | Höhe (inch)   | 1,654 inch |
| Breite       | 42 mm | Breite (inch) | 1,654 inch |
| Nettogewicht | 150 g |               |            |

### Kontaktbeschreibung

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktart | Kabelschuhe der DIN 46234, Kabelschuhe der DIN 46341 Teil 1, Kabelschuhe der DIN 46230 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

### Crimpeinsätze

|                         |       |                   |    |
|-------------------------|-------|-------------------|----|
| Crimpbreite             | 10 mm | Crimpbreite in mm | 10 |
| Crimpquerschnitt Kupfer | 16    |                   |    |

### Werkzeugdaten Crimpen

|                       |              |                    |  |
|-----------------------|--------------|--------------------|--|
| Crimpart/-profil      | Indent-Crimp |                    |  |
| Kabelschuhquerschnitt | nominal      | 16 mm <sup>2</sup> |  |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001282    | ETIM 7.0    | EC001282    |
| ETIM 8.0    | EC001282    | ECLASS 9.0  | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |

### Downloads

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Kataloge | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|------------------------------------------|