

**FF-EMC 43 54/230V GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Für den zuverlässigen Einsatz im Bereich elektromagnetischer Felder. Mit sicherer Kontaktfläche ohne Beryllium-Kupferdichtung und besonders umweltfreundlich durch Verzicht auf metallisierte Kunststoffe.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Filterlüfter, IP54, grau
Best.-Nr.	<a href="#">2557390000</a>
Typ	FF-EMC 43 54/230V GY
GTIN (EAN)	4050118568028
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 2. März 2023 18:10:22 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## FF-EMC 43 54/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	119 mm	Tiefe (inch)	4,685 inch
Höhe	252 mm	Höhe (inch)	9,921 inch
Breite	252 mm	Breite (inch)	9,921 inch
Nettogewicht	1.330 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
--------------------------	-------------

### Allgemeine Angaben

Absicherung	6 A		
Anschlussart	Federkontakt		
Baugröße	4		
Bemessungsspannung AC	230 V		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		
EMV-Ausführung	EN 6 1000-3-2,-3, EN 6 1000-6-2, 3		
Einbauausschnitt Breite	224 mm		
Einbauausschnitt Höhe	224 mm		
Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C		
Farbe	grau		
Filterklasse	G 4		
Geräuschemission	42 dB (A)		
Leistung	Netzfrequenz	50 Hz	
	nominal	45 W	
	Netzfrequenz	60 Hz	
	nominal	39 W	
Lüfbertyp	Einschub		
MTBF	40.000 h		
Mit Filter	Ja		
Montageart	gerastet		
Montagehöhe	6 mm		
Montagetiefe	113 mm		
Nennspannung	230 V AC ± 10%		
Schutzart (UL)	Type 12		
Stromaufnahme	Netzfrequenz	50 Hz	
	Strom	0,32 A	
	Netzfrequenz	60 Hz	
	Strom	0,26 A	
Volumenstrom mit Austrittsfilter	Netzfrequenz	50 Hz	
	Volumenstrom	231 m³/h	
	Austrittsfilter	IP54	
	Netzfrequenz	60 Hz	
	Volumenstrom	265 m³/h	
Volumenstrom, freiblasend	Netzfrequenz	50 Hz	
	Volumenstrom	256 m³/h	
	Netzfrequenz	60 Hz	
	Volumenstrom	292 m³/h	
	Volumenstrom, freiblasend bei 50 Hz	256 m³/h	
Volumenstrom, freiblasend bei 60 Hz	292 m³/h		

Erstellungs-Datum 2. März 2023 18:10:22 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## FF-EMC 43 54/230V GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
ETIM 8.0	EC000320	ECLASS 9.1	27-18-07-16
ECLASS 10.0	27-18-07-16	ECLASS 11.0	27-18-07-16
ECLASS 12.0	27-18-07-16		

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## FF-EMC 43 54/230V GY


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com


## Zeichnungen

### Diagramm

Shielding effectiveness measurements



### Diagramm



### Diagramm

