

CD 60X25 4/6 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Eine geordnete und geschützte Leitungsführung ist die Basis für Installation, Wartung und sicheren Betrieb. Diese Anforderungen gelten vor allem in explosionsgefährdeten Bereichen. Nach DIN EN 60079-14 sind diese Verdrahtungskanäle geeignet für Kabel mit eigensicherer Stromkreisen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	60 mm x 25 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Best.-Nr.	2662600000
Typ	CD 60X25 4/6 BL
GTIN (EAN)	4050118685169
VPE	40 m

Erstellungs-Datum 2. März 2023 19:44:58 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CD 60X25 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2,362 inch
Breite	25 mm	Breite (inch)	0,984 inch
Länge	2.000 mm	Länge (inch)	78,74 inch
Nettogewicht	355 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-5...60 °C	Betriebstemperatur, min.	-5 °C
Betriebstemperatur, max.	60 °C		

Allgemeine Angaben

Ausführung der Seitenwand	geschlitzt	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Deckel	Ja	Einsatztemperaturbereich	-5...60 °C
Farbe	blau	Halogene	Ja
Lieferumfang	Verdrahtungskanal, Deckel	Normen	Gemäß DIN EN 50085
Schlitzabstand	6 mm	Schlitzbreite	4 mm
Werkstoff	PVC- / bleifrei		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ECLASS 9.1	27-40-07-03
ECLASS 10.0	27-40-07-03	ECLASS 11.0	27-40-07-03
ECLASS 12.0	27-40-07-03		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--