

## TS35X7.5 ST KEBI 30 VER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Abbildung ähnlich



Abbildung ähnlich

### Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der Klippon® EBi Gehäuserreihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 229 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt, verchromt |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000037556</a>                                                                 |
| Typ        | TS35X7.5 ST KEBI 30 VER                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118653090                                                                              |
| VPE        | 20 Stück                                                                                   |

Erstellungs-Datum 2. März 2023 22:04:35 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

**TS35X7.5 ST KEBI 30 VER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Tiefe        | 7,5 mm   | Tiefe (inch)  | 0,295 inch |
| Höhe         | 35 mm    | Höhe (inch)   | 1,378 inch |
| Breite       | 229 mm   | Breite (inch) | 9,016 inch |
| Nettogewicht | 77,725 g |               |            |

**Allgemeine Angaben**

|                   |              |                |                     |
|-------------------|--------------|----------------|---------------------|
| Einbaubefestigung | geschraubt   | Materialstärke | 1 mm                |
| Normen            | DIN EN 60715 | Oberfläche     | verzinkt, verchromt |
| Werkstoff         | Stahl        |                |                     |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001285    | ETIM 7.0    | EC001285    |
| ETIM 8.0    | EC001285    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-02 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 |

**Downloads**

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |